


DISCHI DIAMANTATI VELCRATI DISQUES DIAMANTES AUTO-AGRIPPANTS HOOK & LOOP DIAMOND DISCS



SAITDIAM

DV 100 D



Alto rendimento per la lavorazione di graniti, marmi, pietra.
Utilizzo a secco. Nella lavorazione di marmo bianco e di materiali chiari, i dischi se usati a secco possono macchiare; si consiglia pertanto l'utilizzo ad umido.
N° di giri consigliato: 2.000 - 2.500 1/min.
Velocità max: 4.000 1/min.
■ graniti, marmi, pietra, materiali ceramici

Haute rendement pour granits, marbres, pierre.
Utilisation à sec.
Pour le travail du marbre blanc et de la pierre claire, les disques peuvent laisser des traces s'ils sont utilisés à sec. Nous vous recommandons de travailler sous arrosage.
Vitesse d'utilisation conseillée: 2.000 - 2.500 tours/minute.
Vitesse d'utilisation maximale: 4.000 tours/minute.
■ granits, marbres, pierre, matériaux céramiques

For finishing and polishing operations.
High performance for granites, marbles, stone.
Dry uses. When working on white stone and marble, use wet, in order to avoid scratch marks.
Suggested working speed: 2.000 - 2.500 1/min.
Maximum speed 4.000 1/min.
■ granites, marbles, stone, ceramic materials.

DV 100 SD



Alto rendimento per la lavorazione di marmi bianchi e materiali lapidei chiari.
Utilizzo a secco.
N° di giri consigliato: 2.000 - 2.500 1/min.
Velocità max: 4.000 1/min.
■ marmi bianchi, materiali lapidei chiari

Haute rendement pour marbres blancs et matériaux en pierre claires.
Utilisation à sec.
Vitesse d'utilisation conseillée: 2.000 - 2.500 tours/minute.
Vitesse d'utilisation maximale: 4.000 tours/minute.
■ marbres blancs, matériaux en pierre claires

For finishing and polishing operations. High performance for white marble and white stone.
Dry uses.
Suggested working speed: 2.000 - 2.500 1/min.
Maximum speed 4.000 1/min.
■ white marbles, white stone

DV 100 W



Alto rendimento per la lavorazione di graniti, marmi, pietra.
Utilizzo ad umido.
N° di giri consigliato: 2.000 - 2.500 1/min.
Velocità max: 4.000 1/min.
■ graniti, marmi, pietra, materiali ceramici

Haute rendement pour granits, marbres, pierre.
Utilisation sous arrosage.
Vitesse d'utilisation conseillée: 2.000 - 2.500 tours/minute.
Vitesse d'utilisation maximale: 4.000 tours/minute.
■ granits, marbres, pierre, matériaux céramiques

For finishing and polishing operations.
High performance for granites, marbles, stone.
Wet uses.
Suggested working speed: 2.000 - 2.500 1/min.
Maximum speed 4.000 1/min.
■ granites, marbles, stone, ceramic materials.

■ Applicazioni principali / Préconisations principales / Main applications

Prodotti Produits Products	Dimensioni Dimensions Dimensions mm	Colore / Grane Couleur / Grains Colour / Grits											
		50	100	200	400	800	1500	1500	3000	B BU	N BU		
DV 100 D ☀️ DRY	 d = 18 mm D = 100 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
DV 100 SD ☀️ SUPER DRY	 d = 18 mm D = 100 mm					•		•	•				
DV 100 W 💧 WET	 d = 18 mm D = 100 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

ACCESSORI / ACCESSOIRES / ACCESSORIES

SAITDIAM PAD	Platello Support Backing Pad mm	Caratteristiche Caractéristiques Characteristics	
	Ø 100 HARD	Platello in plastica per dischi diamantati velcrati. Support en plastique pour disques diamantés auto-agrippants. Plastic backing pad for hook & loop diamond discs.	
	Ø 100 MEDIUM		
	Ø 100 SOFT		

DISCHI DIAMANTATI VELCRATI DISQUES DIAMANTES AUTO-AGRIPPANTS HOOK & LOOP DIAMOND DISCS



SAITDIAM

STARTER KIT

Ciascuno dei 3 Starter KIT contiene la gamma completa di dischi diamantati velcrati.

Chacun des 3 Starter KIT contient la gamme complète de disques diamantés auto-agrippants

Each of the 3 Starter Kit contains the complete range of diamond hook & loop discs.

Prodotti Produits Products		Composizione kit: 1 pz. per grana / Composition du kit: 1 piece pour grain / Kit composition: 1 pc. per grit Colore / Couleur / Colour Grane / Grains / Grits									
		50	100	200	400	800	1500	1500	3000	B BU	N BU
KIT 100 ☀️ DRY	DV 100 D	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
KIT 100 ☀️ SUPER DRY	DV 100 D + DV 100 SD	•	•	•	•					•	
						•		•	•		
KIT 100 💧 WET	DV 100 W	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

